


Cuplaj EAMC-30-35-8-9

Cod: 558903

FESTO

potrivit pentru axe in consola EGSA



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru de prindere 1	8 mm
diametru de prindere 2	9 mm
marime de fabricatie	30
pozitie instalare	oricare
numarul max. de turatii	12.000 1/min
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
temperatura mediului	-25 ... 60 °C
momentul de inertie a masei	6,06 kgmm ²
moment de rotatie transferabil	5,1 Nm
greutate produs	45 g
indicatie material	conform RoHS