


Kit axial EAMM-A-D32-35A-40A

Cod: 560281

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	4 Nm
Greutate produs	220 g
Cod interfata actuator	D32C
Cod interfata, intrare motor	35A
Indicatie material	conform RoHS