

Cablu de conectare VMPAL-KM-S-SD44-IP67-10

Cod: 560427

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| Greutate produs | 1.577 g |
| Conectare electrica | cablu cu stecher |
| Lungimea cablului | 10 m |
| Caracteristica cablu | standard |
| Raza minima de incovoiere a cablului | 115 mm |
| Diametrul cablului | 9,6 mm |
| Structura cablului | 36x0,25 |
| Tip de protectie | IP67 conform IEC 60529 |
| Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -5 ... 80 °C |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK RoHS |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Materialul invelisului cablului | PVC |