

Actionare liniara ELGL-LAS-120- -

Cod: 560755

FESTO

cu motor linear.



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| cursa de lucru | 2 ... 5.750 mm |
| marime de fabricatie | 120 |
| pozitie instalare | oricare |
| ghidaj | lager pneumatic |
| structura constructiva | ghidaj cu sistem de masurare integrat actionare directa liniara electrica |
| tipul de motor | servo motor AC linear |
| principiul de masurare al sistemului de masurare a pozitiei | magnetic |
| supraveghere temperatura | rezistenta PTC |
| viteza max. | 3,4 m/s |
| precizie de repetare | +/-0,01 mm |
| tensiune de legatura | 600 V |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute conform directivei europene EMV |
| radiatie magnetica | fara |
| temperatura max.motor | 75 °C |
| temperatura standard | 23 °C |
| tip de protectie | IP65 |
| temperatura mediului | 0 ... 40 °C |
| aprobare | C-Tick |
| forta de alimentara max. Fx | 475 N |
| racord electric | fisa |
| tip fixare | cu accesorii |
| informatii referitoare la material pentru profil | otel |
| indicatie material | contine substante cu LABS conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | eloxat aliaj maleabil aluminiu |