


# Placa de capat VABE-S6-2RZ-N34

Cod: 560840

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	ISO 5599-2
pozitie instalare	Oricare
Tip insula	44
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	336 g
Racord aer de comanda 12	1/4 NPT
Racord aer de comanda 14	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 1	3/4 NPT
Conexiune pneumatica 3	3/4 NPT
Conexiune pneumatica 5	3/4 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de capat	Aluminiu turnat sub presiune