


Placa VMPAL-EU

Cod: 560955

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	18,7 mm
Lungime	107,3 mm
Funcție integrată	Amortizor plat
structura insulei de ventile	Dimensiunile ventilului pot fi amestecate
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - Rezistență ridicată la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	60 g
Indicație material	conform RoHS
Materialul plăcii	PA