



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	20,5 mm
Lungime	107,3 mm
Funcție integrată	exhaustare canalizată
structura insulei de ventile	Dimensiunile ventilului pot fi amestecate
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 5 bar
presiune de intrare 1	0,5 ... 10 bar
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - Rezistență ridicată la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	30 g
Conexiune pneumatică 3/5 combinată	pentru cartus de 20 mm
Indicație material	conform RoHS
Materialul plăcii	PA