

# Placa racordare VMPAL-AP-20-QS5/16"-1

Cod: 561009

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| latime  | 21,2 mm  |
| Lungime   | 107,3 mm   |
| Marimea ramei                                       | 21,2 mm  |
| Dimensiune ventil                                   | 20 mm  |
| Numarul maxim de pozitii de ventile                 | 1  |
| directie de curgere                                 | reversibil   |
| structura insulei de ventile                        | Dimensiunile ventilului pot fi amestecate                          |
| Numarul maxim de bobine de ventil                   | 1  |
| Presiune de operare Mpa                             | -0,09 ... 1 MPa  |
| presiune de operare                                 | -0,9 ... 10 bar  |
| Presiune de pilotare [Mpa]                          | 0,3 ... 0,8 MPa  |
| Presiune de comanda                                 | 3 ... 8 bar  |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 3 - Rezistenta ridicata la coroziune                               |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura mediului                                | -5 ... 50 °C   |
| Greutate produs                                     | 76,78 g  |
| Conexiune pneumatica 2                              | pentru furtun cu diametrul exterior de 5/16"                       |
| Conexiune pneumatica 4                              | pentru furtun cu diametrul exterior de 5/16"                       |
| Indicatie material                                  | conform RoHS   |
| Materialul placii de conectare                      | ranforsat PA   |