


Cuplaj EAMD-25-22-6.35-10X12

Cod: 561293

FESTO

element de actionare, care transmite miscarea de rotatie unui servo motor sau motor pas cu pas.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	6,35 mm
Diametru de prindere 2	10 mm
marime de fabricatie	25
Lungime nominala	22 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	3,2 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	3,6 Nm
Greutate produs	43,7 g
Indicatie material	conform RoHS