



Buton ciuperca P-3-M5-RD

Cod: 561604

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	manual
Latime	22,5 mm
Debit nominal	80 l/min
presiune de operare	-0,95 ... 8 bar
Structura constructiva	Scaunul pistonului
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	2 mm
pozitie instalare	Oricare
Tip de comanda	direct
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
forta de actionare	14 N
Greutate produs	420 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat