

# Tub material plastic PUN-V0-10X2-GE-C

Cod: 561720

FESTO

ignifug



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	10 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	42 mm
Diametru interior	6 mm
Raza minima de incovoiere	12 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 0,9 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 9 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 130,5 psi
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,6 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 16 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 232 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C Pentru aplicatii cu stropi de sudura: max. 1 MPa la 20°C, max. 0,9 MPa la 40°C, max. 0,7 MPa la 60°C
Aprobare	TÜV
Departament eliberare certificate	B 013277 0506 00
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Material testat la foc	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-35 ... 60 °C
Indicatie pentru temperatura ambientala	For unpressurised use up to 90 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,064 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 10 mm pentru stut cu diametru interior 6 mm
Culoare	galben
Nota privind culoarea	Abatere de la culoarea standard datorita protectiei la foc
Duritate Shore	D 54 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-U(PU)