

Tub material plastic PUN-V0-6X2-BR-C

Cod: 561722

FESTO

ignifug



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| diametru exterior | 6 mm |
| Raza de curbura relevanta pentru debit | 24 mm |
| Diametru interior | 2 mm |
| Raza minima de incovoiere | 7 mm |
| Proprietatile tuburilor | Suitable for energy chains |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 16 bar |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 232 psi |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -0,095 ... 3 MPa |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 30 bar |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -13,775 ... 435 psi |
| Indicatii privind presiunea de operare | Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C Pentru aplicatii cu stropi de sudura: max. 1 MPa la 20°C, max. 0,9 MPa la 40°C, max. 0,7 MPa la 60°C |
| Aprobare | TÜV |
| Departament eliberare certificate | B 013277 0506 00 |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata) |
| Material testat la foc | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | -35 ... 60 °C |
| Indicatie pentru temperatura ambientala | For unpressurised use up to 90 °C |
| Greutate produs in functie de lungime | 0,032 kg/m |
| Conexiune pneumatica | pentru conector cu diametru exterior 6 mm pentru stut cu diametru interior 2 mm |
| Culoare | maro |
| Nota privind culoarea | Abatere de la culoarea standard datorita protectiei la foc |
| Duritate Shore | D 54 +/-3 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul furtunului | TPE-U(PU) |