


Bloc de control CPX-CM-HPP

Cod: 562214

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	140 g
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
rezerva in caz de cadere a retelei	10 ms
numar total axe	4
Dimensiuni l x L x l	50 mm x 107 mm x 55 mm
Interfata de control	CAN-Bus
Interfata Fieldbus	1x priza M9, 5 pini
Diagnostic specific dispozitivului	Canale si diagnostice orientate pe module Subtensiune / scurtcircuit a modulelor Diagnoza memorie
Suport configurare	terminal portabil MMI
Parametrizare	Fortare pe canale Parametri sistem
rata baud	1 Mbit/s
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Protocol	FHPP
Consum curent propriu la tensiunea de operare	tipic 80 mA
Volumele maxime de adresa ale iesirilor	32 Byte
Volumele maxime de adresa ale intrarilor	32 Byte
Display LED specific produsului	Error PL: alimentare sarcina
Materialul carcasei	ranforsat PA PC