

Dopuri QSPC10


Cod: 562243

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

pentru inchiderea porturilor la ventile sau placilor obturatoare.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Model	Tip drept
Marimea legaturii	10
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0 ... 0,8 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0 ... 8 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0 ... 116 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Greutate produs	0,4 g
tip fixare	Ac de fixare
Conexiune pneumatica 1	Cartus 10 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul dopului	POM
Materialul o-ring-ului	NBR