



Senzor de proximitate SME-8-FM-DS-24V-K-1,0-OE

Cod: 562515

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Model	pentru fanta T
Aprobare	RCM Mark
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
Principiu de masurare	magnetic Reed
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Iesire de comutare	cu contact bipolar
Funcție de element de comutare	inchizator
Curentul maxim de iesire	100 mA
Capacitate maxima de comutare AC	3 VA
Capacitate maxima de comutare DC	3 W
Rezistenta la scurt-circuit	nu
Rezistenta la suprasarcina	nu este disponibil
Domeniul tensiunilor de operare AC	10 ... 30 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Racordare pe directia evacuarii	pe lungime
Conditii de test ale cablului	Conditii de testare la cerere
Lungimea cablului	1 m
Caracteristica cablu	standard
Materialul invelisului cablului	PVC
tip fixare	Insurubat strans inserabil in canal de sus
Greutate produs	13,6 g
Materialul carcasei	PA
Afisarea starii de comutare	LED galben
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 60 °C
Tip de protectie	IP67