

Kit-uri de acoperire EASC-S1-33-200

Cod: 562719

FESTO

pentru protectia profilului axei care este deschis



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| marime de fabricatie | 33 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 391 g |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul profilului de protectie | Aliaj de aluminiu forjat eloxat |
| Materialul placii de adaptare | Aliaj de aluminiu forjat eloxat |