


# Bobina VACC-S13-18-A1-1

Cod: 562889

FESTO

pentru armatura tip F19, oglinda de conectare tip A, conform EN 175 301, 24 V DC.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	electric
pozitie instalare	Oricare
Afisarea pozitiei de comutare	nu
Durata de anclansare	100 %
Clasa izolatie	H
Caracteristica bobina	24 V DC: 2.1 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	-15 % / +10 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Greutate produs	210 g
Conectare electrica	Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 stecher conform EN 175301-803
Indicatie material	conform RoHS
Materialul bobinei	PA UP