


Bobina VACC-S13-18-A1-1U

Cod: 562890

FESTO

pentru armatura tip F19, oglinda de conectare tip A, conform EN 175 301, 24 V DC si AC.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--|
| tip de actionare | electric |
| pozitie instalare | Oricare |
| Afisarea pozitiei de comutare | nu |
| Durata de anclansare | 100 % |
| Clasa izolatie | H |
| Caracteristica bobina | 24 V DC: 2.1 W 24 V AC: 50/60 Hz, putere: 2.1 VA |
| Oscilatii admisibile ale tensiunii | -15 % / +10 % |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Tip de protectie | IP65 |
| Temperatura mediului | -20 ... 60 °C |
| Greutate produs | 210 g |
| Conectare electrica | Oglinda de conectare tip A conform EN 175301-803 stecher conform EN 175301-803 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul bobinei | PA UP |