


Ventil de pornire MS9-EM-G-VS

Cod: 562951

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
serie	MS
marime de fabricatie	9
marimea ramei	90 mm
structura constructiva	sertar cu piston
tip de actionare	manual
principiu de etansare	moale
functiune de evacuare a aerului	nedroselizabil
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor
tip de revenire	Ghidare fortata
tip de comanda	direct
functiune de ventil	3/2 bistabil
presiune de operare	0 ... 20 bar
debit nominal normal	18.000 l/min
Debit nominal standard 2-3	14.100 l/min
mediu de operare	aer comprimat filtrat, grad de filtrare 40 µm, gresat sau negresat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
indicatie material	conform RoHS
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
tip fixare	la alegere: cu accesorii montare in linie
pozitie instalare	oricare
greutate produs	2.200 g
racord pneumatic 3	G1
Informatie material sertar piston	POM
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune