


# Conector retea NECU-M-PPG5-C1

Cod: 563059

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61984
Conectare electrica	AIDA Push-pull 5 pini preasamblat Priza / terminal cu arc
Codificare stechere	Pe contactele 2 si 5
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 24 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	16 A
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Diametru cablu permis	9 ... 13 mm
Sectiune transversala racord	0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura mediului	-40 ... 100 °C
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Material housing	zinc turnat sub presiune nichelat
Culoare carcasa	argint
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Aliaj de cupru nichelat si aurit