


# Protectie la exhaustare VABD-D3-SN-G14

Cod: 563400

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Presiune de operare Mpa	0 ... 1 MPa
presiune de operare	0 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-50 ... 60 °C
tip fixare	insurubabil cu filet exterior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	EPDM
Materialul surubului de ventilare	PA