



# Regulator de presiune MS9-LR-NG-D5-AG-PSI-AS

Cod: 564139

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	9
serie	MS
siguranta de actionare	cu accesorii, poate fi inchis
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	ventil de reglare cu membrana cu pilotare
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	0,8 ... 20 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,3 ... 4 bar
histerezis presiune max.	0,3 bar
mediu de operare	Clasa de calitate a aerulu 5:7:- conform ISO 8573-1
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	1.400 g
tip fixare	la alegere: cu accesorii montare pe panou montare in linie
informatii referitoare la material pentru acoperire	ranforsat cu PA
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aluminu turnat sub presiune
Material informativ pentru suport de montare	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
Material informativ, conector modul	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru membrana	NBR
informatii referitoare la material pentru tchet de ventil	aliaj maleabil aluminu NBR POM