

Conector rapid X QBX-1/4T-U

Cod: 564780

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| marime de fabricatie | standard |
| Deschidere nominala | 0,197 " |
| pozitie instalare | Oricare |
| Model | Forma X |
| Marimea legaturii | 10 |
| Structura constructiva | Principiu Push-Pull |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | 0,095 ... 1 MPa |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | 0,95 ... 10 bar |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | 13,775 ... 145 psi |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| Greutate produs | 0,381 oz |
| Conexiune pneumatica 1 | pentru furtun cu diametrul exterior de 1/4" |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu diametrul exterior de 1/4" |
| Temperatura ambientala Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Culoarea inelului de slabire | gri |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | PBT |
| Materialul inelului de eliberare | POM |
| Materialul etanșării furtunului | NBR |
| Materialul sistemului de retinere al tubului | otel inoxidabil aliaj inalt |