


# Cablu de conectare NEBV-S1W44-K-10-N-LE39

Cod: 565288

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Caracteristica cablu	pentru aplicatii statice
Domeniul tensiunilor de operare DC	$\leq 24$ V
sarcina de curent acceptabila la 40°C	0,86 A
tip de protectie	IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 80 °C
temperatura mediului	-40 ... 80 °C
greutate produs	1.530 g
racord electric	44 pin doza Sub-D
structura cablului	40 x 0,14 mm <sup>2</sup>
diametrul cablului	8,9 mm
lungimea cablului	10 m
tip fixare	4-40UNC
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	TPE
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC
informatii material conectori	bronz aurit