


Cablu de conectare NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

Cod: 565289

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	4-40UNC
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	389 g
Conectare electrica	44 pini Priza Sub-D
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	0,86 A
Lungimea cablului	2,5 m
Caracteristica cablu	pentru aplicatii statice
Raza minima de incovoiere a cablului	95 mm
Diametrul cablului	9,6 mm
Toleranta diametru cablu	$\pm 0,5$ mm
Structura cablului	40x0,14
Tip de protectie	IP65 IP67 in stare montata
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul invelisului cablului	PVC
Materialul carcusei	PBT
Materialul contactului electric	Bronz placat cu aur