


Racord rapid L CRQSL-1/4-1/4-U

Cod: 565328

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | standard |
| Deschidere nominala | 0,217 " |
| pozitie instalare | Oricare |
| Model | Forma L |
| Marimea legaturii | 1 |
| Structura constructiva | Principiu Push-Pull |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 14 bar |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 203 psi |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului | -20 ... 150 °C |
| Cuplu de strangere maxim | 11,801 ft-lbf |
| Greutate produs | 0,97 oz |
| Conducte utilizabile | PFAN |
| tip fixare | Hexagon extern 35/64 |
| Conexiune pneumatica 1 | Filet exterior 1/4 NPTF |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu diametrul exterior de 1/4" |
| Temperatura ambientala Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul inelului de eliberare | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul etanșării furtunului | FPM |
| Materialul sistemului de retinere al tubului | otel inoxidabil aliaj inalt |