

Racord rapid L CRQSL-5/16T-U

Cod: 565347

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | standard |
| Deschidere nominala | 0,256 " |
| pozitie instalare | Oricare |
| Model | Forma L |
| Marimea legaturii | 1 |
| Structura constructiva | Principiu Push-Pull |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 14 bar |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 203 psi |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului | -20 ... 150 °C |
| Greutate produs | 0,868 oz |
| Conducte utilizabile | PFAN |
| Conexiune pneumatica 1 | pentru furtun cu diametrul exterior de 5/16" |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu diametrul exterior de 5/16" |
| Temperatura ambientala Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul inelului de eliberare | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Materialul etanșării furtunului | FPM |
| Materialul sistemului de retinere al tubului | otel inoxidabil aliaj inalt |