


cablu motor NEBM-S1G9-E-10-N-S1G9

Cod: 565371

FESTO

pentru conectare motor si controller pozitie de capat CMFL.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Caracteristica cablu	potrivit pentru lant de remorcare
grad de contaminare	3
tip de protectie	in stare montata IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-40 ... 90 °C
temperatura mediului	-50 ... 90 °C
raza min. de curbura a cablului	65 mm
structura cablului	2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² ecranat
lungimea cablului	10 m
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)