


Bloc de racordare CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Cod: 565705

FESTO

Conexiune M12, pentru module cu siguranta intrinseca.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiuni l x L x l	(include bloc de racordare si tehnologie de conectare) 50 mm x 107 mm x 70 mm
tip fixare	Pe blocul de interconectare CPX-M-GE..
Greutate produs	120 g
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	95 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP65
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune (cand e instalat)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK EX
Gaz categoria ATEX	II (1) G
Praf categoria ATEX	II (1) D
Certificat ATEX in afara UE	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	[Ex ia Ga] IIC
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	[Ex ia Da] IIIC
Protectie la explozie temperatura ambientala	-5°C <= Ta <= +50°C
Departament eliberare certificate	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA
Conectare electrica	4 pini 4x prize Codificat A conector circular M12x1
Numar intrari	8