


Bloc de racordare CPX-P-AB-4XM12-4POL

Cod: 565706

FESTO

Conexiune M12.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|--|
| Dimensiuni l x L x l | (include bloc de racordare si tehnologie de conectare) 50 mm x 107 mm x 70 mm |
| tip fixare | Pe blocul de interconectare CPX-M-GE.. |
| Greutate produs | 120 g |
| Temperatura mediului | -5 ... 50 °C |
| Temperatura de depozitare | -20 ... 70 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 95 % nu condenseaza |
| Tip de protectie | IP65 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune (cand e instalat) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | ranforsat PA |
| Conectare electrica | 4 pini 4x prize Codificat A conector circular M12x1 |