


Conector NECU-L3G8-C2-IS

Cod: 565709

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Frecventa de conectare	100
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	55,5 g
Conectare electrica	8 pini clema cu insurubare Stecher drept
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	12 A
Rezistenta la tensiune	4 kV
Sectiune transversala racord	0,2 ... 2,5 mm ²
Temperatura mediului	-40 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	albastru
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru cositorit