


Regleta conexiuni NECU-L3G8-C1-IS

Cod: 565711

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---------------------------------------|--|
| Frecventa de conectare | 100 |
| pozitie instalare | Oricare |
| Greutate produs | 33 g |
| Conectare electrica | 8 pini Bornă cleme Stecker drept |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 0 ... 30 V |
| Sarcina de curent acceptabila la 40°C | 12 A |
| Rezistenta la tensiune | 4 kV |
| Sectiune transversala racord | 0,2 ... 2,5 mm ² |
| Temperatura mediului | -40 ... 85 °C |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Grad de contaminare | 3 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Materialul carcasei | PA |
| Culoare carcasa | albastru |
| Materialul contactului electric | Aliaj de cupru cositorit |