

Regleta de conectare VABM-L1-14S-G14-7

Cod: 566623

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	16 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	16
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Aprobare	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere maxim, montaj sina tip omega	1,5 Nm
Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului	0,65 Nm
Cuplu de strangere maxim, montaj perete	3 Nm
Greutate produs	323 g
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat