



Priza cu cablu NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2

Cod: 566665

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	31 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Oglinda de conectare tip S
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	2
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	2
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Sistem de inchidere
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	2 fire
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	2
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	2
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 60 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	3 A
Lungimea cablului	5 m
Caracteristica cablu	standard
Diametrul cablului	1,3 mm
Structura cablului	2x0,14
Sectiunea transversala a conductorului	0,14 mm ²
Capete conductor de cablu	taiat direct
Tip de protectie	IP40
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	POM
Culoare carcasa	negru
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru cositorit
Materialul izolatiei	PVC