


Placa de racordare electrica VAVE-L1-1VS2-LP

Cod: 566718

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|----------------------------------|
| protectie contra inversarii polaritatii | bipolar |
| Funcții suplimentare | Supresor de scantei |
| Display status semnal | LED |
| Tensiune nominala de operare DC | 24 V 12 V |
| Rezistenta la tensiune | 0,8 kV |
| Grad de contaminare | 3 |
| Temperatura ambientala extinsa | -5 - 60 °C |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - Fara rezistenta la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tip de protectie | IP40 |
| Temperatura mediului | -5 ... 50 °C |
| pozitie instalare | Oricare |
| Greutate produs | 1,5 g |
| Conectare electrica | 2 pini Priza |
| Conexiunea conductorului de protectie | nu este disponibil |
| tip fixare | Clip |
| Culoare carcasa | negru |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | PA |