

Placa de racordare electrica VAVE-L1-1S3-LR

Cod: 566721

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
protectie contra inversarii polaritatii	pentru tensiune de operare
Functii suplimentare	Supresor de scantei Reducerea curentului de retinere
Display status semnal	LED
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Grad de contaminare	3
Aprobare	RCM Mark
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-5 ... 60 °C
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	1,6 g
Conectare electrica	2 pini Priza
Conexiunea conductorului de protectie	nu este disponibil
tip fixare	Clip
Culoare carcasa	negru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PA