


# Modul de masurare CPX-CMIX-M1-1

Cod: 567417

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiuni l x L x l	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnostic	Canale si diagnostice orientate pe module
Rezistenta la scurt-circuit	Da
Diagnostic specific dispozitivului	modul subtensiune sistem masurare subtensiune prin display local 7 segmente
Numar maxim de module	9
Afisare	Display cu sapte segmente
Indicatoare status	LED galben = PL (incarcare) LED rosu = eroare
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
rezerva in caz de cadere a retelei	10 ms
Consum de curent la tensiune nominala de operare	80 mA
Aprobare	C-Tick
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	5 - 95 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	140 g
Axe pe rand	1
Numarul sirurilor de axe	1
Lungimea maxima a conductelor	30 m
Conectare electrica la interfata de control	Priza M9 5 pini
Interfata de control	digital CAN bus cu protocol Festo
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA