


Actionare liniara DGC-18- -HD-

Cod: 567547

FESTO

Alte lungimi de cursa la cerere. Consultati curbele de incarcare sub sarcina din fisierele PDF.



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| cursa | 1 ... 3.000 mm |
| Diametru piston | 18 mm |
| Amortizare | YSR: amortizor, curba caracteristica dura YSRW: amortizor, curba caracteristica soft |
| pozitie instalare | Oricare |
| Ghidaj | Ghidaj cu bile cu recirculare |
| Detectarea pozitiei | pentru senzori de proximitate |
| variante | Sanie suplimentara, standard stanga Sanie suplimentara, standard dreapta |
| Presiune de operare Mpa | 0,25 ... 0,8 MPa |
| presiune de operare | 2,5 ... 8 bar |
| Mod de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la corozioane KBK | 0 - Fara rezistenta la corozioane |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur | 153 N |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans | 153 N |
| Masa in miscare | 1,057 kg |
| Masa in miscare la 0 mm cursa | 3,987 kg |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 0,071 kg |
| tip fixare | cu accesorii |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul protectiei | Aliaj de aluminiu forjat |
| Materialul etansarilor | NBR TPE-U(PU) |