


Actionare liniara DGC-40- -HD-

Cod: 567549

FESTO

Alte lungimi de cursa la cerere. Consultati curbele de incarcare sub sarcina din fisierele PDF.



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 3.500 mm
Diametru piston	40 mm
Amortizare	YSR: amortizor, curba caracteristica dura YSRW: amortizor, curba caracteristica soft
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	Ghidaj cu bile recirculate protejate Sanie suplimentara, standard stanga Sanie suplimentara, standard dreapta
Presiune de operare Mpa	0,15 ... 0,8 MPa
presiune de operare	1,5 ... 8 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	754 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	754 N
Masa in miscare	6,178 kg
Masa in miscare la 0 mm cursa	20,469 kg
adaos de greutate la 10 mm cursa	0,199 kg
tip fixare	cu accesorii
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR TPE-U(PU)