

# Placa racordare VABS-S2-2S-G12-B-R3-EX2

Cod: 567704

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	52 mm
bazat pe norme	ISO 5599-2
pozitie instalare	oricare
alimentare cu aer pilot	intern
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Domeniul tensiunilor de operare DC	24 V
rezistenta la tensiune	0,8 kV
sarcina de curent acceptabila la 40°C	2 A
grad de contaminare	3
Gaz categoria ATEX	II 3G
tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex nA II T3 X
Praf categoria ATEX	II 3D
tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Explosion-proof ambient temperature	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	0
tip de protectie	IP65 NEMA 4 in stare montata
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
greutate produs	815 g
tip fixare	cu gaura de trecere
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aluminiu turnat