

Tub material plastic PUN-H-5/8-SI-150-CB

Cod: 567944

FESTO

Agreantat pentru utilizare in industria alimentara
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Diametru exterior, inch | 5/8 |
| Raza de curbura relevanta pentru debit | 0,288 Fuß |
| raza min. de curbura | 0,125 Fuß |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -14,4 ... 145 Psi |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare posibila cu ungere |
| Siguranta alimentara | conform declaratiei producatorului |
| temperatura mediului | -31 ... 145 °F |
| greutate produs dupa lungime | 1,38 oz/ft |
| culoare | argint |
| duritate Shore | D 52 +/-3 |
| indicatie material | conform RoHS Fara cupru si PFTE |
| informatii referitoare la material pentru furtun | TPE-U(PU) |