

Tub material plastic PUN-H-1/8-GE-150-CB

Cod: 567969

FESTO

Agreumentat pentru utilizare in industria alimentara
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	1/8
Raza de curbura relevanta pentru debit	0,039 Fuß
raza min. de curbura	0,02 Fuß
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-14,4 ... 145 Psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Siguranta alimentara	conform declaratiei producatorului
temperatura mediului	-31 ... 145 °F
greutate produs dupa lungime	0,06 oz/ft
culoare	galben
duritate Shore	D 52 +/-3
indicatie material	conform RoHS Fara cupru si PFTE
informatii referitoare la material pentru furtun	TPE-U(PU)