

Tub material plastic PUN-H-3/8-SW-500-HA

Cod: 568020

FESTO

Aprobat pentru utilizare in industria alimentara



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| Diametru exterior, inch | 3/8 |
| Raza de curbura relevanta pentru debit | 0,171 ft |
| Raza minima de incovoiere | 0,081 ft |
| Instructiuni de utilizare | TPE-U Ether basiert |
| Proprietatile tuburilor | Suitable for energy chains |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -14,4 ... 145 Psi |
| Indicatii privind presiunea de operare | Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,3 MPa la 0 - 60 °C |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata) |
| Material testat la foc | UL94 HB |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Clasificarea RSBP conform CD-0033 | F1a |
| clasa de curatenie a incaperii | Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta. |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului | -31 ... 145 °F |
| Greutate produs in functie de lungime | 0,48 oz/ft |
| Conexiune pneumatica | pentru conector cu diametru exterior 3/8" |
| Culoare | negru |
| Duritate Shore | D 52 +/-3 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul furtunului | TPE-U(PU) |