


Regleta de conectare VABM-B6-E-N12-4-M1

Cod: 568181

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea ramei	21 mm
Numarul maxim de pozitii de ventile	4
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Cuplu de strangere maxim, montaj sina tip omega	1,5 Nm
Cuplu de strangere maxim la fixarea ventilului	2 Nm
Cuplu de strangere maxim, montaj perete	5 Nm
Greutate produs	690 g
Racord aer auxiliar de comanda 12/14	NPT1/8-27
Conexiune pneumatica 1	NPT1/2-14
Conexiune pneumatica 3	NPT1/2-14
Indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
Materialul placii de baza	Aliaj de aluminiu forjat