

Tub material plastic PEN-5/8-SW-150-CB

Cod: 569887

FESTO

tuburi cu diametru exterior standard, pentru conectori QS,
polietilena (fara aprobare in industria alimentara).



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	5/8
Raza de curbura relevanta pentru debit	0,41 ft
Raza minima de incovoiere	0,196 ft
Proprietatile tuburilor	Adecvat pentru lanturi port-cablu in aplicatii cu un numar mai mare de cicluri
Conditii de testare ale tuburilor	Adecvat pentru lanturi portcablu: > 5 milioane de cicluri conform cu FN 942021
Temperatura dependenta de presiunea de operare mediu de operare	-14,4 ... 145 Psi Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei fabricantului pe www.festo.com
Temperatura mediului	-22 ... 140 °F
Greutate produs in functie de lungime	1,158 oz/ft
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 5/8"
Culoare	negru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
Materialul furtunului	PE