

# Tub material plastic PLN-3/8-SW-150-CB

Cod: 569909

FESTO

rezistenta mare la substante chimice si hidroliza.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                 | valoare  |
|--|--|
| Diametru exterior, inch                        | 3/8  |
| Raza de curbura relevanta pentru debit         | 0,187 ft   |
| Raza minima de incovoiere                      | 0,115 ft   |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -14,4 ... 203 Psi  |
| mediu de operare                               | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa conform declaratiei fabricantului pe <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Conformitatea PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Food-safe                                      | Vedeti informatiile suplimentare despre material   |
| Temperatura mediului                           | -22 ... 176 °F   |
| Greutate produs in functie de lungime          | 0,403 oz/ft  |
| Conexiune pneumatica                           | pentru conector cu diametru exterior 3/8"  |
| Culoare  | negru  |
| Duritate Shore                                 | D 52 +/-3  |
| Indicatie material                             | conform RoHS   |
| Materialul furtunului                          | PE   |