


Modul sursa de alimentare VMPAL-SP

Cod: 570774

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	23,2 mm
Lungime	107,3 mm
structura insulei de ventile	Dimensiunile ventilului pot fi amestecate
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 0,8 MPa
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	50 g
Conexiune pneumatica 1	pentru cartus de 20 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul modului de alimentare	Aliaj de aluminiu forjat ranforsat PA