


Aparat de comanda FED-400

Cod: 570864

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
adancimea de montare	56 mm
inaltime	109 mm
lungime	149 mm
Grosime max. panou	5 mm
Memorie utilizator	2 Mbyte
Timp real	da
Lista evenimente	256
Memorie retete	32 kByte
Alarmer	1.024
Abatere in timp real	130 s / luna
Numar culori	256
Afisare	culoare TFT
Proprietati afisaj	Touchscreen
Dimensiune afisaj	4,3"
Baterie back-up	3 V / 270 mA Litiu
Domeniul tensiunilor de operare DC	18 ... 30 V
Rezolutie afisaj	480x272 pixel
tensiune nominala de operare DC	24 V
consum de curent la tensiune nominala de operare	0,4 A
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
umiditatea relativa a aerului	5 - 85 % nu condenseaza
tip de protectie	IP65 partea din fata, IP20 partea din spate
temperatura mediului	0 ... 50 °C
aprobare	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
greutate produs	1.000 g
Interfata AUX	Sub-D cu 9 poli doza
Interfata PC	RS232 Sub-D cu 15 poli fisa
Interfata programare	9,6 - 38,4 kBd
Interfata PLC	RS232 Sub-D cu 15 poli fisa
interfata USB	da
interfata Ethernet	100 MBd
tip fixare	montare pe panou
indicatie material	conform RoHS
software de programare	FED Designer 6.09 sau mai mare