


conector cu fisa NECU-FCG40-K

Cod: 570895

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 60603-13
Frecventa de conectare	50
Priza de cablu	Drept
Greutate produs	5 g
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Oglinda de conectare FC
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	40
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Sistem de inchidere
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	Izolatie pe conector
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	1,5 A
Sectiunea transversala a conductorului	0,13 mm ²
Sectiunea nominala a conductorului (AWG)	AWG26
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Materialul carcasei	ranforsat PBT
Materialul contactului electric	Bronz placat cu aur