


Conector FBS-SCRJ-PP-GS

Cod: 571017

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Greutate produs	60 g
nota privind interfata Fieldbus	PROFINET LWL
Specificatii cablu Ethernet	Cablu fibra optica Fibre polimerice 980/1000µm Diametrul individual al firului: 2,2 mm
Diametru cablu permis	6,5 ... 9,5 mm
Tip de protectie	IP65 IP67 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-40 ... 70 °C
Temperatura de depozitare	-40 ... 70 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune nichelat
Materialul etansarilor	NBR TPE